


# SYSTEM T3 Modell 770

## Avancerad flerkomponents doservåg



SYSTEM T3 Modell 770 ansluten som doservåg

SEG system T3 770 är en komplett flerkomponents doservåg med inbyggda funktioner för: dosering av 32 st material, matning, grovmatning, finmatning, mixer och tömning. Upp till 99 recept kan lagras. Operatören kommunicerar via ett menysystem och tydliga manöverknappar med funktioner i klartext.

### Fördelar

- Enkel kalibrering vid installation
- Tydliga manöverknappar med klartext
- Recept och material i klartext
- Statistik över material, recept och systemdata
- Fristående eller PC-styrd
- Beställ sats i kg eller %
- Valbart språk

### Tekniska egenskaper

- Upp till 99 recept och 32 material
- Modulär industriell uppbyggnad
- Anpassningsbar styrlogik
- Upp till 255 ingångar och utgångar
- Typgodkänd enligt de nya Europainormerna
- CE-märkt

### Exempel på användning

- Fristående flerkomponents dosering med avancerade möjligheter till sammankoppling med annan processutrustning

**KNAPPFUNKTIONER****Knapp**

1 VÄLJ RECEPT  
2 VÄLJ % RECEPT  
4 NOLLSTÄLL / TARERA  
5 NOLLA LARM  
6 STARTA SATS  
7 PAUS SATS  
8 ÅTERSTART SATS  
9 PARKERA SATS  
0 AVBRYT SATS

**Funktion**

Välj önskat recept, mängd och eventuellt antal sats.  
Välj önskat recept och mängd i % av nominell receptvikt.  
Nollställer visningen. Fungerar endast i viloläge.  
Stänger av larmutgången.  
Startar en vägnings cykel.  
Stoppa en sats tillfälligt.  
Återstart av tillfälligt stoppad sats.  
Ställ sats åt sidan för senare färdigställan.  
Avbryt och kassera en tillfälligt stoppad sats.

**DISPLAYVISNING****Övre displayen**

Driftläge och aktuell materialvikt / aktuell satsvikt, enhet och stabilitetsindikator.

**Undre displayen**

Rad 1. Doserstatus och aktuell larmtext.  
Rad 2. Operatörskommunikation.

**UTGÅNGAR Exempel**

Materialstyrning: Matning, Grovmatning och Finmatning per material, Materialpekare.  
Tömning: Baserat på vikt eller tid.  
Blandning: 2st individuella signaler (till / frånslag).  
Provtagning:  
Statussignaler: Klar för start, Klar för tömning, 2 valbara nivåergränser och stopp för manuellt material.  
Larm: Slut på material, Generellt larm.

**INGÅNGAR Exempel**

Starta recept  
Starta material  
Starta tömning  
Paus  
Återstart  
Avbryt  
Provtagning kvittens  
Receptval

**TILLBEHÖR**

Serieportar: RS232C, RS485, 20mA strömslinga.  
I/O - I8: 8 ingångar. 24Vac/dc eller 115/230Vac.  
I/O - U8: 8 utgångar. Slutande kontakter max 10A 250Vac.  
I/O - 4/8: 4 ingångar och 8 utgångar. Prestanda se ovan.

**ÖVRIGT**

0/4 - 20 mA Stömutgång för bruttovikt eller matarstyrning

